



# iW Graze QLX Powercore

iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности и с более низкими энергозатратами. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна простая в управлении техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze QLX Powercore способен освещать более 10 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

## Данные о продукции

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Общая информация</b>                                |                               |
| Код лампового семейства                                | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Сменный источник света                                 | No                            |
| Драйвер в комплекте                                    | Yes                           |
| Распределение света светильника                        | 15° x 30°                     |
| Класс защиты по МЭК                                    | Класс безопасности I          |
| Маркировка CE                                          | CE mark                       |
| Метка UL                                               | UL mark                       |
| Срок службы до эффективности<br>светоотдачи в 70%      | 100000 h                      |
| <b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b> |                               |
| Входное напряжение                                     | 100 to 277 V                  |

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Входная частота                                       | 50–60 Hz                                          |
| <b>Системы управления и регулировка яркости света</b> |                                                   |
| Возможность изменения яркости света                   | Yes                                               |
| <b>Механические компоненты и корпус</b>               |                                                   |
| Длина                                                 | 914 mm                                            |
| <b>Соответствие требованиям и область применения</b>  |                                                   |
| Код защиты от проникновения                           | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий        | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                     |

iW Graze QLX Powercore

|                        |                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарт вибрации      | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Рейтинг вибростойкости | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Начальная входная мощность | 45 W |
|----------------------------|------|

Условия эксплуатации

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | -20 to +50 °C |
|---------------------------------------|---------------|

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Данные об изделии                     |                                                             |
| Полный код продукта                   | 871829160959900                                             |
| Название продукта для заказа          | BCS437 15x30/2700-6500 L914                                 |
| EAN/UPC — продукт                     | 8718291609599                                               |
| Код заказа                            | 523-000079-32                                               |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                                           |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                                                           |
| Материал (SAP)                        | 910503703676                                                |
| Вес нетто (шт.) SAP                   | 3.800 kg                                                    |
| Номер по каталогу                     | 523-000079-32                                               |
| Номер по каталогу, описание           | iW Graze QLX Powercore, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



Чертеж размеров

