



# iW Graze QLX Powercore

**iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)**

iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany i ograniczonym zużyciu energii. Właściciele/użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze QLX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 10 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

## Dane produktu

| Informacje ogólne                                              |                               | Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kod rodziny źródła światła                                     | LED-HB [ LED High Brightness] | Napięcie wejściowe                    | 100-277 V                                                                |
| Wymienne źródło światła                                        | brak                          | Częstotliwość wejściowa               | 50 do 60 Hz                                                              |
| Zawiera zasilacz                                               | tak                           | Sterowanie i ściemnianie              |                                                                          |
| Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej                      | 30° x 60°                     | Ściemnialna                           | tak                                                                      |
| Klasa ochrony IEC                                              | Klasa bezpieczeństwa I        | Mechanika i korpus                    |                                                                          |
| Znak CE                                                        | CE                            | Długość                               | 914 mm                                                                   |
| Oznaczenie UL                                                  | UL                            | Zatwierdzenie i Aplikacja             |                                                                          |
| Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego | 100000 h                      | Kod klasy szczelności IP              | IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |


## iW Graze QLX Powercore

|                                                  |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporność na udary mech.                         | IK10 [ IK10]                                                                                                                                                                 |
| Norma związana z drganiami                       | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Wskaźnik odporności na drgania                   | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| <b>Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)</b> |                                                                                                                                                                              |
| Moc znamionowa                                   | 45 W                                                                                                                                                                         |
| <b>Warunki dotyczące zastosowań</b>              |                                                                                                                                                                              |
| Zakres temperatury otoczenia                     | -20 do +50°C                                                                                                                                                                 |

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Dane produktu</b>            |                                                             |
| Pełny kod produktu              | 871829160960500                                             |
| Nazwa produktu na zamówieniu    | BCS437 30x60/2700-6500 L914                                 |
| EAN/UPC - Produkt               | 8718291609605                                               |
| Kod zamówienia                  | 523-000079-33                                               |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                                           |
| Numerator - Packs per outer box | 1                                                           |
| Material Nr. (12NC)             | 910503703677                                                |
| SAP Net Weight (Piece)          | 3,800 kg                                                    |
| Numer katalogowy                | 523-000079-33                                               |
| Catalog Number Description      | iW Graze QLX Powercore, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



## Rysunki techniczne



Graze

