



iW Graze EC Powercore

iW Graze EC Powercore, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

iW Graze EC Powercore, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Некоторые наружные архитектурные элементы требуют мягкого освещения, заполняющего пустоты. Graze EC Powercore сочетает в себе мягкий свет с зарекомендовавшей себя долговечной конструкцией продуктовой линейки Graze Powercore и низким потреблением энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Цвет источника света	Холодный белый и теплый белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптики	90 [Beam angle 90°]
Тип оптического плафона/линзы	PCF [Polycarbonate bowl/cover frosted]
Распределение света светильника	90° x 90°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	UL and cUL mark
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	100000 h
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V

Входная частота	50–60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	914 mm
Цвет	Aluminum
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]

iW Graze EC Powercore

Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	1236 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	29,6 lm/W
Нач. индекс цветопередачи	82
Начальная входная мощность	30 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 50 °C	80000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	36000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	36000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829160967400
Название продукта для заказа	BCS438 2700-6500 L914
EAN/UPC — продукт	8718291609674
Код заказа	523-000079-42
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703686
Вес нетто (шт.) SAP	3,800 kg
Номер по каталогу	523-000079-42
Номер по каталогу, описание	iW Graze EC Powercore, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Чертеж размеров



