



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Το eW Graze MX Powercore είναι ένα υψηλής απόδοσης γραμμικό φωτιστικό εξωτερικών χώρων που προσφέρει την ανώτερη απόδοση φωτισμού της σειράς μας με τα φωτιστικά ανάδειξης για συμπαγές λευκό φως. Είναι σχεδιασμένο για να αναδεικνύει αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, από υφές επιφανειών και λεπτομέρειες καλουπιών έως αψιδωτές εισόδους και παράθυρα. Τα φωτιστικά Graze Essential White παρέχουν μονό κανάλι λευκού φωτός. Διατίθεται σε 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, και 5500 K. Πολλαπλά μήκη φωτιστικού, γωνίες δέσμης, επίπεδα απόδοσης και επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών φωτισμού προσόψεων ή επιφανειών. Τα φωτιστικά Graze, χάρη στο περιβλήμα χαμηλού προφίλ, τα καλώδια με συνδέσμους, το ομοιόμορφο εύρος τάσης τροφοδοσίας αλλά και την απευθείας λειτουργία από την τάση γραμμής, είναι εύκολα στην εγκατάσταση και τη χρήση.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
Χρώμα πηγής φωτός	Warm white	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Τάση εισόδου	100 to 277 V
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	10° x 60°	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Σήμανση CE	CE mark		
Σήμανση UL	UL and cUL mark		

eW Graze MX Powercore

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum extruded
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Μήκος	305 mm

Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK10 [20 J vandal-resistant]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31, 3G
Προστασία από κραδασμούς	Complies with ANSI C136.31, 3G

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	2700 K
Αρχική ισχύς εισόδου	15 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	60000


Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	60000
--	-------

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +50 °C

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829161016899
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BCS419 10x60/2700 L305
EAN/UPC	8718291610168
Κωδικός παραγγελίας	523-000080-03
Τοπικός κωδικός	BCS419WW1060L30
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	910503703690
Καθαρό βάρος ανιγράφου (τεμάχιο)	1.200 kg
Αριθμός καταλόγου	523-000080-03
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BCS419 10x60/2700 L305

