



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni a elevate prestazioni che offre la massima emissione tra gli apparecchi per illuminazione radente con luce bianca uniforme. È la soluzione ideale per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Graze Essential White offre un canale singolo a luce bianca. Disponibile con temperature del colore 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K e 4.000 K. La disponibilità di diverse lunghezze delle apparecchi, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Marchio UL	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Durata al 70% del flusso luminoso	UL and cUL mark
Colore sorgente luminosa	Bianco neutro		60000 h
Sorgente luminosa sostituibile	No	Funzionamento e parte elettrica	
Driver incluso	Sì	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	10° x 60°	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I		
Marchio CE	CE mark		

eW Graze MX Powercore

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	305 mm

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marchio FCC	FCC Class A
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Potenza in ingresso iniziale	15 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000


50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	60000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829161017599
Nome prodotto ordine	BCS419 10x60/4000 L305
EAN/UPC - Prodotto	8718291610175
Codice d'ordine	523-000080-04
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
Materiale SAP	910503703691
Peso netto (al pezzo)	1,200 kg
Numero catalogo	523-000080-04
Numero catalogo Descrizione	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Disegno tecnico



BCS419 10x60/4000 L305

