



# eW Graze MX Powercore

## eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	Blanco cálido	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No	Controles y regulación	
Driver incluido	Si	Regulable	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	15° x 30°	Mecánicos y de carcasa	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Marca CE	Marcado CE	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Certificado UL	UL/cUL	Longitud	305 mm
Vida útil al 50% del flujo lumínico	60000 h		
Vida útil al 70% del flujo lumínico	60000 h		

## eW Graze MX Powercore

### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [ IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	710 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	46,4 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	>80
Potencia de entrada inicial	15 W

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000
--	-------

### Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

### Datos de producto

Código de producto completo	871829161019999
Nombre de producto del pedido	BCS419 15x30/2700 L305
EAN/UPC - Producto	8718291610199
Código de pedido	523-000080-06
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703693
Copiar Peso neto (pieza)	1,200 kg
Número de catálogo	523-000080-06
Descripción del número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



### Plano de dimensiones



BCS419 15x30/2700 L305

