



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)


Το eW Graze MX Powercore είναι ένα υψηλής απόδοσης γραμμικό φωτιστικό εξωτερικών χώρων που προσφέρει την ανώτερη απόδοση φωτισμού της σειράς μας με τα φωτιστικά ανάδειξης για συμπαγές λευκό φως. Είναι σχεδιασμένο για να αναδεικνύει αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, από υφές επιφανειών και λεπτομέρειες καλουπιών έως αψιδωτές εισόδους και παράθυρα. Τα φωτιστικά Graze Essential White παρέχουν μονό κανάλι λευκού φωτός. Διατίθεται σε 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, και 5500 K. Πολλαπλά μήκη φωτιστικού, γωνίες δέσμης, επίπεδα απόδοσης και επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών φωτισμού προσόψεων ή επιφανειών. Τα φωτιστικά Graze, χάρη στο περίβλημα χαμηλού προφίλ, τα καλώδια με συνδέσμους, το ομοιόμορφο εύρος τάσης τροφοδοσίας αλλά και την απευθείας λειτουργία από την τάση γραμμής, είναι εύκολα στην εγκατάσταση και τη χρήση.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Διάρκεια ζωής στο 50% φωτεινή ροή	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
Χρώμα πηγής φωτός	Neutral white	Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	60000 h	
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	15° x 30°	Τάση εισόδου	100 to 277 V
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Σήμανση CE	CE mark		
Σήμανση UL	UL and cUL mark		

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Nai
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum extruded
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Μήκος	305 mm
Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK10 [20 J vandal-resistant]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31, 3G
Σήμανση FCC	FCC Class A
Προστασία από κραδασμούς	Complies with ANSI C136.31, 3G
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	876 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	60,4 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	>80
Αρχική ισχύς εισόδου	15 W
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	60000

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	60000
Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +50 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829161020599
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BCS419 15x30/4000 L305
EAN/UPC	8718291610205
Κωδικός παραγγελίας	523-000080-07
Τοπικός κωδικός	BCS419NW1530L30
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	910503703694
Καθαρό βάρος ανιγράφου (τεμάχιο)	0,345 kg
Αριθμός καταλόγου	523-000080-07
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



