



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Ohjattava eW Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Mekaaniset tiedot ja runko	
Valaisimen valokeilan hajautus	15° x 30°	Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
CE-merkintä	CE-merkintä	Pituus	305 mm
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elinikä 50 %:n valovirranalenemaan	60000 h	IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	60000 h	Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]
Käyttö ja sähkö tiedot		Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Ottojännite	100 – 277 V		


eW Graze MX Powercore

FCC-merkintä	FCC Class A
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	876 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	60,4 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Ottoteho alussa	15 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +50 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829161020599
Tilaustuotteen nimi	BCS419 15x30/4000 L305
EAN/UPC – tuote	8718291610205
Tilauskoodi	523-000080-07
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503703694
Net Weight (Piece)	0,345 kg
Luettelonumero	523-000080-07
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Mittapiirros



BCS419 15x30/4000 L305

