



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Inngangsspenning	100 to 277 V
Lyskildefarge	Nøytralt hvit	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lyskilde kan byttes ut	No	Kontroller og dimming	
Driver inkludert	Ja	Kan dimmes	Ja
Lysstrålespredning fra armatur	30° x 60°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
CE-merke	CE mark	Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
UL-merke	UL and cUL mark	Lengde	305 mm
Levetid til 50 % lysytelse	60000 h		
Levetid til 70 % lysytelse	60000 h		

eW Graze MX Powercore

Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Vibrasjonsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
vibrasjonsklassifisering	Complies with ANSI C136.31, 3G

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse (systemlystelse)	775 lm
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	57,8 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig inngangseffekt	15 W


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 70 % lumenedlikehold ved 50 °C	60000

Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829161023699
Produktnavn for bestilling	BCS419 30x60/4000 L305
EAN/UPC – produkt	8718291610236
Bestillingskode	523-000080-10
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	910503703697
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Katalognummer	523-000080-10
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Målskisse



BCS419 30x60/4000 L305

