



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Входное напряжение	100 to 277 V
Цвет источника света	Нейтральный белый	Входная частота	50–60 Hz
Сменный источник света	No	Системы управления и регулировка яркости света	
Драйвер в комплекте	Yes	Возможность изменения яркости света	Yes
Распределение света светильника	30° x 60°	Механические компоненты и корпус	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Материал корпуса	Формованный алюминий
Маркировка CE	CE mark	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Метка UL	UL and cUL mark	Длина	305 mm
Срок службы до эффективности светотдачи в 50%	60000 h		
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	60000 h		

eW Graze MX Powercore

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача (система со светоотдачей)	775 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	57,8 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная входная мощность	15 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% 60000 при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% 60000 при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% 60000 при 25 °C	


Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% 60000 при 50 °C	
---	--

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829161023699
Название продукта для заказа	BCS419 30x60/4000 L305
EAN/UPC — продукт	8718291610236
Код заказа	523-000080-10
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703697
Вес нетто (шт.)	1,200 kg
Номер по каталогу	523-000080-10
Номер по каталогу, описание	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Чертеж размеров



BCS419 30x60/4000 L305

