



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	Blanco neutro	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No	Controles y regulación	
Driver incluido	Si	Regulable	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	15° x 30°	Mecánicos y de carcasa	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Marca CE	Marcado CE	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Certificado UL	UL/cUL	Longitud	609 mm
Vida útil al 50% del flujo lumínico	60000 h		
Vida útil al 70% del flujo lumínico	60000 h		

eW Graze MX Powercore

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Certificado FCC	FCC Class A
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial	1752 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	60,4 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Potencia de entrada inicial	28 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829161035999
Nombre de producto del pedido	BCS419 15x30/4000 L609
EAN/UPC - Producto	8718291610359
Código de pedido	523-000080-22
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703710
Copiar Peso neto (pieza)	0,825 kg
Número de catálogo	523-000080-22
Descripción del número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Plano de dimensiones

