



# eW Graze MX Powercore

## eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

### Данные о продукции

Общая информация		Срок службы до эффективности светотдачи в 70% 60000 h	
Код лампового семейства	LED-HB [ LED High Brightness]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цвет источника света	Нейтральный белый	Входное напряжение	100 to 277 V
Сменный источник света	No	Входная частота	50–60 Hz
Драйвер в комплекте	Yes	Системы управления и регулировка яркости света	
Распределение света светильника	15° x 30°	Возможность изменения яркости света	Yes
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Механические компоненты и корпус	
Маркировка CE	CE mark	Материал корпуса	Формованный алюминий
Метка UL	UL and cUL mark	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Срок службы до эффективности светотдачи в 50%	60000 h		

# eW Graze MX Powercore

Длина	609 mm
-------	--------

## Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31, 3G
Метка FCC	FCC Class A
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31, 3G

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача (система со светоотдачей)	1752 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	60,4 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная входная мощность	28 W

## Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	60000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000
--	-------

## Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

## Данные об изделии

Полный код продукта	871829161035999
Название продукта для заказа	BCS419 15x30/4000 L609
EAN/UPC — продукт	8718291610359
Код заказа	523-000080-22
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал (SAP)	910503703710
Вес нетто (шт.)	0,825 kg
Номер по каталогу	523-000080-22
Номер по каталогу, описание	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



## Чертеж размеров



BCS419 15x30/4000 L609

