



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Ohjattava eW Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	Lämmin valkoinen	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Mekaaniset tiedot ja runko	
Valaisimen valokeilan hajautus	30° x 60°	Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
CE-merkintä	CE-merkintä	Pituus	609 mm
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elinikä 50 %:n valovirranalenemaan	60000 h	IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	60000 h	Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeivaltasuojauks]
Käyttö ja sähkö tiedot		Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Ottojännite	100 – 277 V		

eW Graze MX Powercore


Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	1230 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	45,9 lm/W
Alun vast. värilämpötila	2700 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Ottoteho alussa	28 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +50 °C

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161037399
Tilaustuotteen nimi	BCS419 30x60/2700 L609
EAN/UPC – tuote	8718291610373
Tilauskoodi	523-000080-24
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503703712
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Luettelonumero	523-000080-24
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Mittapiirros



BCS419 30x60/2700 L609

