



# eW Graze MX Powercore

**eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)**

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

## Datos del producto

| Información general                    |                               | Operativos y eléctricos        |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Código de familia de lámparas          | LED-HB [ LED High Brightness] | Tensión de entrada             | 100-277 V         |
| Color de la fuente de luz              | Blanco neutro                 | Frecuencia de entrada          | 50 a 60 Hz        |
| Fuente de luz sustituible              | No                            | Controles y regulación         |                   |
| Driver incluido                        | Si                            | Regulable                      | Si                |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 30° x 60°                     | Mecánicos y de carcasa         |                   |
| Clase de protección IEC                | Seguridad clase I             | Material de la carcasa         | Aluminio extruido |
| Marca CE                               | Marcado CE                    | Material cubierta óptica/lente | Policarbonato     |
| Certificado UL                         | UL/cUL                        | Longitud                       | 609 mm            |
| Vida útil al 50% del flujo lumínico    | 60000 h                       |                                |                   |
| Vida útil al 70% del flujo lumínico    | 60000 h                       |                                |                   |

eW Graze MX Powercore

|                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobación y aplicación                        |                                                                                                    |
| Código de protección de entrada                | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico  | IK10 [ IK10]                                                                                       |
| Estándar de vibración                          | Complies with ANSI C136.31, 3G                                                                     |
| Índice de vibración                            | Complies with ANSI C136.31, 3G                                                                     |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)         |                                                                                                    |
| Flujo lumínico inicial                         | 1550 lm                                                                                            |
| Eficacia de la luminaria LED inicial           | 57,8 lm/W                                                                                          |
| Corr. inic. de temperatura de color            | 4000 K                                                                                             |
| Índice de reproducción cromática               | >80                                                                                                |
| Potencia de entrada inicial                    | 28 W                                                                                               |
| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)    |                                                                                                    |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado | 60000                                                                                              |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado | 60000                                                                                              |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado | 60000                                                                                              |

|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado | 60000                                                              |
| Condiciones de aplicación                      |                                                                    |
| Rango de temperatura ambiente                  | -20 °C a +50 °C                                                    |
| Datos de producto                              |                                                                    |
| Código de producto completo                    | 871829161038099                                                    |
| Nombre de producto del pedido                  | BCS419 30x60/4000 L609                                             |
| EAN/UPC - Producto                             | 8718291610380                                                      |
| Código de pedido                               | 523-000080-25                                                      |
| Cantidad por paquete                           | 1                                                                  |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior     | 4                                                                  |
| Material SAP                                   | 910503703713                                                       |
| Copiar Peso neto (pieza)                       | 2,700 kg                                                           |
| Número de catálogo                             | 523-000080-25                                                      |
| Descripción del número de catálogo             | eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



Plano de dimensiones

