



# eW Graze MX Powercore

## BCS419 30x60/5500 L609

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

eW Graze MX Powercore è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni a elevate prestazioni che offre la massima emissione tra gli apparecchi per illuminazione radente con luce bianca uniforme. È la soluzione ideale per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Graze Essential White offre un canale singolo a luce bianca. Disponibile con temperature del colore 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K e 4.000 K. La disponibilità di diverse lunghezze delle apparecchi, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                               | Durata al 50% del flusso luminoso |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Codice famiglia lampada                   | LED-HB [ LED High Brightness] | 60000 h                           |               |
| Colore sorgente luminosa                  | Bianco neutro                 | Durata al 70% del flusso luminoso |               |
| Sorgente luminosa sostituibile            | No                            | 60000 h                           |               |
| Driver incluso                            | Si                            | Funzionamento e parte elettrica   |               |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio | 30° x 60°                     | Tensione in ingresso              | 100 to 277 V  |
| Classe di protezione IEC                  | Classe di isolamento I        | Frequenza di ingresso             | Da 50 a 60 Hz |
| Marchio CE                                | CE mark                       |                                   |               |
| Marchio UL                                | UL and cUL mark               |                                   |               |

eW Graze MX Powercore

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlli e regolazione del flusso         |                                                                                     |
| Regolabile                                 | Si                                                                                  |
| Meccanica e corpo                          |                                                                                     |
| Materiale del corpo                        | Alluminio estruso                                                                   |
| Materiale copertura ottica/lenti           | Polycarbonato                                                                       |
| Lunghezza                                  | 609 mm                                                                              |
| Approvazione e applicazione                |                                                                                     |
| Codice di protezione ingresso              | IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Codice protezione impatti meccanici        | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                                                       |
| Standard vibrazioni                        | Complies with ANSI C136.31, 3G                                                      |
| Resistenza alle vibrazioni                 | Complies with ANSI C136.31, 3G                                                      |
| Rendimento iniziale (conformità IEC)       |                                                                                     |
| Temperatura di colore corr. Iniziale       | 5500 K                                                                              |
| Potenza in ingresso iniziale               | 28 W                                                                                |
| Rendimento nel tempo (conformità IEC)      |                                                                                     |
| 50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito | 60000                                                                               |
| 50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito | 60000                                                                               |

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito  | 60000                                                              |
| 70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito  | 60000                                                              |
| Condizioni di applicazione                  |                                                                    |
| Intervallo temperatura ambiente             | Da -20 a +50 °C                                                    |
| Dati del prodotto                           |                                                                    |
| Codice prodotto completo                    | 871829161039799                                                    |
| Nome prodotto ordine                        | BCS419 30x60/5500 L609                                             |
| EAN/UPC - Prodotto                          | 8718291610397                                                      |
| Codice d'ordine                             | 523-000080-26                                                      |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                                                                  |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 4                                                                  |
| Materiale SAP                               | 910503703714                                                       |
| Peso netto SAP (Pezzo)                      | 2.700 kg                                                           |
| Numero catalogo                             | 523-000080-26                                                      |
| Numero catalogo Descrizione                 | eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



Disegno tecnico

