



# eW Graze MX Powercore

## eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore est le plus performant, en termes de flux lumineux, de notre gamme de luminaires à effet de lumière rasante blanche unie pour l'éclairage haute intensité des surfaces et façades à plusieurs étages. Quatre longueurs et cinq angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Avec leur boîtier ultra-fin, leur câbles à connecteurs, leur gamme de raccordements universels et leur capacité à fonctionner directement sur la tension secteur, les luminaires eW Graze Powercore sont extrêmement faciles à installer et à utiliser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page [www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewgrazemxpowercore/](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewgrazemxpowercore/).

### Données du produit

Caractéristiques générales		Durée de vie à 70% du flux lumineux	
Code famille de lampe	LED-HB [ LED High Brightness]		100000 h
Température de couleur	Blanc neutre	Caractéristiques électriques	
Source lumineuse de substitution	Non	Tension d'entrée	100 à 277 V
Driver inclus	Oui	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Faisceau du luminaire	9° x 9°	Gestion et gradation	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	avec gradation	Oui
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage UL	Marquage UL et cUL		

# eW Graze MX Powercore

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	914 mm

## Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [ 20 J résistance au vandalisme]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marquage FCC	FCC Class A
Résistance aux vibrations	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

## Performances initiales (conforme IEC)

Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	60,1 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Puissance initiale absorbée	42 W

## Durées de vie (condorme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000

## Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
---------------------------------	--------------

## Données logistiques

Code de produit complet	871829161044100
Nom du produit de la commande	BCS419 9/4000 L914
Code barre produit	8718291610441
Code de commande	523-000080-31
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910503703719
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Code catalogue	523-000080-31
Description du code catalogue	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Schéma dimensionnel



BCS419 9/4000 L914

