



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni a elevate prestazioni che offre la massima emissione tra gli apparecchi per illuminazione radente con luce bianca uniforme. È la soluzione ideale per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Graze Essential White offre un canale singolo a luce bianca. Disponibile con temperature del colore 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K e 4.000 K. La disponibilità di diverse lunghezze delle apparecchi, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Marchio CE	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Marchio UL	UL and cUL mark
Colore sorgente luminosa	Bianco neutro	Durata al 70% del flusso luminoso	100000 h
Sorgente luminosa sostituibile	No	Funzionamento e parte elettrica	
Driver incluso	Si	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	9° x 9°	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I		

eW Graze MX Powercore

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	914 mm

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marchio FCC	FCC Class A
Resistenza alle vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Efficienza iniziale apparecchio LED	60,1 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	4000 K
Potenza in ingresso iniziale	42 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C	60000
riferito	

50% di mantenimento lumen a 50 °C	60000
riferito	

70% di mantenimento lumen a 25 °C	60000
riferito	

70% di mantenimento lumen a 50 °C	60000
riferito	

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +50 °C
---------------------------------	-----------------

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829161044100
Nome prodotto ordine	BCS419 9/4000 L914
EAN/UPC - Prodotto	8718291610441
Codice d'ordine	523-000080-31
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910503703719
Peso netto (al pezzo)	3,800 kg
Numero catalogo	523-000080-31
Numero catalogo Descrizione	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Disegno tecnico



BCS419 9/4000 L914

