



# eW Graze MX Powercore

## BCS419 9/5500 L914

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

### Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	9° x 9°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	914 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [ IK10]

## eW Graze MX Powercore

<b>Estándar de vibración</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Índice de vibración</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

<b>Corr. inic. de temperatura de color</b>	5500 K
<b>Potencia de entrada inicial</b>	42 W

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

<b>Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado</b>	60000
<b>Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado</b>	60000
<b>Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado</b>	60000
<b>Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado</b>	60000

### Condiciones de aplicación


<b>Rango de temperatura ambiente</b>	-20 °C a +50 °C
--------------------------------------	-----------------

### Datos de producto

<b>Código de producto completo</b>	871829161045800
<b>Nombre de producto del pedido</b>	BCS419 9/5500 L914
<b>EAN/UPC - Producto</b>	8718291610458
<b>Código de pedido</b>	523-000080-32
<b>Cantidad por paquete</b>	1
<b>Numerador SAP - Paquetes por caja exterior</b>	1
<b>Material SAP</b>	910503703720
<b>Peso neto (pieza) SAP</b>	3,800 kg
<b>Número de catálogo</b>	523-000080-32
<b>Descripción del número de catálogo</b>	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Plano de dimensiones



BCS419 9/5500 L914

