



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
Barwa źródła światła	barwa ciepło-biała		
Wymienne źródło światła	brak		
Zawiera zasilacz	tak		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10° x 60°		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Znak CE	CE		
Oznaczenie UL	UL/cUL		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Sterowanie i ściemnianie	
Napięcie wejściowe		100-277 V	
Częstotliwość wejściowa		50 do 60 Hz	
Ściemnialna		tak	
Mechanika i korpus			
Materiał korpusu		Aluminium tłoczone	

eW Graze MX Powercore

Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Długość	914 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na uduary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Znamionowa temperatura barwowa	2700 K
Moc znamionowa	42 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829161046500
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS419 10x60/2700 L914
EAN/UPC - Produkt	8718291610465
Kod zamówienia	523-000080-33
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703721
Net Weight (Piecze)	3,800 kg
Numer katalogowy	523-000080-33
Catalog Number Description	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Rysunki techniczne



BCS419 10x60/2700 L914

