



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
Цвет источника света	Нейтральный белый		
Сменный источник света	No	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Драйвер в комплекте	Yes	Входное напряжение	100 to 277 V
Распределение света светильника	15° x 30°	Входная частота	50–60 Hz
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Системы управления и регулировка яркости света	
Маркировка CE	CE mark	Возможность изменения яркости света	Yes
Метка UL	UL and cUL mark	Механические компоненты и корпус	
Срок службы до эффективности светотдачи в 50%	60000 h	Материал корпуса	Формованный алюминий

Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Длина	914 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Метка FCC	FCC Class A
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача (система со светоотдачей)	2628 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	60,4 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная входная мощность	42 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 50 °C	

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829161050200
Название продукта для заказа	BCS419 15x30/4000 L914
EAN/UPC — продукт	8718291610502
Код заказа	523-000080-37
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703725
Вес нетто (шт.)	3,800 kg
Номер по каталогу	523-000080-37
Номер по каталогу, описание	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Чертеж размеров



