



# eW Graze MX Powercore

## BCS419 15x30/5500 L914

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Ohjattava eW Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                       |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lamppuperheen koodi                  | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Valonlähteen väri                    | Neutraali valkoinen           |
| Valonlähde vaihdettavissa            | Ei                            |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä                         |
| Valaisimen valokeilan hajautus       | 15° x 30°                     |
| Suojausluokka IEC                    | Suojausluokka I               |
| CE-merkintä                          | CE-merkintä                   |
| UL-merkintä                          | UL- ja cUL-merkintä           |
| Elinikä 50 %:n valovirranalennemaan  | 60000 h                       |
| Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan  | 60000 h                       |

### Käyttö ja sähkö tiedot

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ottojännite   | 100 - 277 V |
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz    |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Himmennettävä                    | Kyllä                                                                                                                                                                        |
| Mekaaniset tiedot ja runko       |                                                                                                                                                                              |
| Rungon materiaali                | Puristettu alumiini                                                                                                                                                          |
| Optisen kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti                                                                                                                                                              |
| Pituus                           | 914 mm                                                                                                                                                                       |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet      |                                                                                                                                                                              |
| IP-luokka                        | IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]                                                                                                                                    |
| Mek. iskun suojauskoodi          | IK10 [ 20 J ilkeivaltasuojaus]                                                                                                                                               |
| Tärinästandardi                  | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

## eW Graze MX Powercore

|                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tärinästandardi | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Alun vast. värilämpötila | 5500 K |
| Alun värintoistoindeksi  | >80    |
| Ottoteho alussa          | 42 W   |

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C | 60000 |
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C | 60000 |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C | 60000 |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C | 60000 |

### Käyttökohteiden olosuhteet

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ympäristölämpötila-alue              | -20 ... +50 °C                                                     |
| Tuotetiedot                          |                                                                    |
| Koko tuotekoodi                      | 871829161051900                                                    |
| Tilaustuotteen nimi                  | BCS419 15x30/5500 L914                                             |
| EAN/UPC – tuote                      | 8718291610519                                                      |
| Tilauskoodi                          | 523-000080-38                                                      |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                                                  |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1                                                                  |
| SAP-materiaali                       | 910503703726                                                       |
| SAP-nettopaino (kappale)             | 3,800 kg                                                           |
| Luettelonumero                       | 523-000080-38                                                      |
| Luettelonumeron kuvaus               | eW Graze MX Powercore, 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



## Mittapiirros



BCS419 15x30/5500 L914

