



# eW Graze MX Powercore

**eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)**

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

## Datos del producto

| Información general                    |                               | Operativos y eléctricos        |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Código de familia de lámparas          | LED-HB [ LED High Brightness] | Tensión de entrada             | 100-277 V         |
| Color de la fuente de luz              | Blanco neutro                 | Frecuencia de entrada          | 50 a 60 Hz        |
| Fuente de luz sustituible              | No                            | Controles y regulación         |                   |
| Driver incluido                        | Si                            | Regulable                      | Si                |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 30° x 60°                     | Mecánicos y de carcasa         |                   |
| Clase de protección IEC                | Seguridad clase I             | Material de la carcasa         | Aluminio extruido |
| Marca CE                               | Marcado CE                    | Material cubierta óptica/lente | Policarbonato     |
| Certificado UL                         | UL/cUL                        | Longitud                       | 914 mm            |
| Vida útil al 50% del flujo lumínico    | 60000 h                       |                                |                   |
| Vida útil al 70% del flujo lumínico    | 60000 h                       |                                |                   |

eW Graze MX Powercore

|                                               |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobación y aplicación                       |                                                                                                                                                                              |
| Código de protección de entrada               | IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]                                                                           |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK10 [ IK10]                                                                                                                                                                 |
| Estándar de vibración                         | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Índice de vibración                           | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Rendimiento inicial (conforme con IEC) |           |
| Flujo lumínico inicial                 | 2325 lm   |
| Eficacia de la luminaria LED inicial   | 57,8 lm/W |
| Corr. inic. de temperatura de color    | 4000 K    |
| Índice de reproducción cromática       | >80       |
| Potencia de entrada inicial            | 42 W      |

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)    |       |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado | 60000 |

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado | 60000 |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado | 60000 |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado | 60000 |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Condiciones de aplicación     |                 |
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +50 °C |

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Datos de producto                          |                                                                    |
| Código de producto completo                | 871829161053300                                                    |
| Nombre de producto del pedido              | BCS419 30x60/4000 L914                                             |
| EAN/UPC - Producto                         | 8718291610533                                                      |
| Código de pedido                           | 523-000080-40                                                      |
| Cantidad por paquete                       | 1                                                                  |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1                                                                  |
| Material SAP                               | 910503703728                                                       |
| Copiar Peso neto (pieza)                   | 3,800 kg                                                           |
| Número de catálogo                         | 523-000080-40                                                      |
| Descripción del número de catálogo         | eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



Plano de dimensiones



