



# eW Graze Powercore

## eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

### Dados do produto

Informações gerais		Controles e dimerização	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]	Regulável	Sim
Cor da fonte de luz	NW	<b>Dados mecânicos e de compartimento</b>	
Fonte de luz substituível	Não	Material do compartimento	Aluminum extruded
Controlador incluído	Sim	Material de lente/tampa óptica	PC
Difusão do fecho da luz da luminária	30° x 60°	Comprimento	914 mm
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	<b>Aprovação e aplicação</b>	
Marca CE	CE	Código de proteção de entrada	IP66 [ IP66]
Marca UL	UL and cUL mark	Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [ IK10]
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	60000 h	Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h		
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	100-277 V		
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

## eW Graze Powercore

	Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Classificação de vibração</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	2325 lm
Eficiência da luminária LED inicial	57,8 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	>80
Potência de entrada inicial	42 W

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	60000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	60000

Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	60000
--	-------

### Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
-----------------------------------	--------------

### Dados do produto

Código do produto completo	871829161053300
Nome de produto da encomenda	BCS419 30x60/4000 L914
EAN/UPC – Produto	8718291610533
Código de encomenda	523-000080-40
Código local	910503703728
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503703728
Copiar peso líquido (peça)	3,800 kg
Número de catálogo	523-000080-40
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Desenho dimensional



BCS419 30x60/4000 L914

