



eW Graze MX Powercore

BCS419 30x60/5500 L914

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Входное напряжение	100 to 277 V
Цвет источника света	Нейтральный белый	Входная частота	50–60 Hz
Сменный источник света	No	Системы управления и регулировка яркости света	
Драйвер в комплекте	Yes	Возможность изменения яркости света	Yes
Распределение света светильника	30° x 60°	Механические компоненты и корпус	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Материал корпуса	Формованный алюминий
Маркировка CE	CE mark	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Метка UL	UL and cUL mark	Длина	914 mm
Срок службы до эффективности светотдачи в 50%	60000 h		
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	60000 h		

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. корр. цветовая температура	5500 K
Начальная входная мощность	42 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C	60000

Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C	60000
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829161054000
Название продукта для заказа	BCS419 30x60/5500 L914
EAN/UPC — продукт	8718291610540
Код заказа	523-000080-41
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703729
Вес нетто (шт.) SAP	3,800 kg
Номер по каталогу	523-000080-41
Номер по каталогу, описание	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Чертеж размеров



