



# eW Graze MX Powercore

## eW Graze MX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Ohjattava eW Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [ LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	Lämmin valkoinen	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Mekaaniset tiedot ja runko	
Valaisimen valokeilan hajautus	60° x 30°	Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
CE-merkintä	CE-merkintä	Pituus	914 mm
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elinikä 50 %:n valovirranalenemaan	60000 h	IP-luokka	IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	60000 h	Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [ 20 J ilkkivaltasuojaus]
Käyttö ja sähkö tiedot			
Ottojännite	100 - 277 V		

## eW Graze MX Powercore

<b>Tärinästandardi</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>Tärinästandardi</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

<b>Alun vast. väriämpötila</b>	2700 K
<b>Ottoteho alussa</b>	42 W

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


<b>Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C</b>	60000
<b>Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C</b>	60000
<b>Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C</b>	60000
<b>Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C</b>	60000

### Käyttökohteiden olosuhteet

<b>Ympäristölämpötila-alue</b>	-20 ... +50 °C
<b>Tuotetiedot</b>	
<b>Koko tuotekoodi</b>	871829161055700
<b>Tilaustuotteen nimi</b>	BCS419 60x30/2700 L914
<b>EAN/UPC – tuote</b>	8718291610557
<b>Tilauskoodi</b>	523-000080-42
<b>SAP-osoittaja – määrä/pakkaus</b>	1
<b>SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa</b>	1
<b>SAP-materiaali</b>	910503703730
<b>Net Weight (Piece)</b>	3,800 kg
<b>Luettelonumero</b>	523-000080-42
<b>Luettelonumeron kuvaus</b>	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



## Mittapiirros



BCS419 60x30/2700 L914

