



eW Graze Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e dimerização	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulável	Sim
Cor da fonte de luz	NW	Dados mecânicos e de compartimento	
Fonte de luz substituível	Não	Material do compartimento	Aluminum extruded
Controlador incluído	Sim	Material de lente/tampa óptica	PC
Difusão do fecho da luz da luminária	60° x 30°	Comprimento	914 mm
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Aprovação e aplicação	
Marca CE	CE	Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Marca UL	UL and cUL mark	Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	60000 h	Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h		
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	100-277 V		
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

	Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Potência de entrada inicial	42 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção lumínica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica - 50% a 50°C reportada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção lumínica - 70% a 50°C reportada	60000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829161056400
Nome de produto da encomenda	BCS419 60x30/4000 L914
EAN/UPC – Produto	8718291610564
Código de encomenda	523-000080-43
Código local	910503703731
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503703731
Copiar peso líquido (peça)	3,800 kg
Número de catálogo	523-000080-43
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Desenho dimensional

