



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de entrada	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Color de la fuente de luz	Blanco cálido	Controles y regulación	
Fuente de luz sustituible	No	Regulable	Si
Driver incluido	Si	Mecánicos y de carcasa	
Apertura de haz de luz de la luminaria	9° x 9°	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Marca CE	Marcado CE	Longitud	1219 mm
Certificado UL	UL/cUL		
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h		
Operativos y eléctricos			
Tensión de entrada	100-277 V		

eW Graze MX Powercore

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	2940 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	49,3 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	2700 K
Potencia de entrada inicial	60 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829161058800
Nombre de producto del pedido	BCS419 9/2700 L1219
EAN/UPC - Producto	8718291610588
Código de pedido	523-000080-45
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703733
Copiar Peso neto (pieza)	4,700 kg
Número de catálogo	523-000080-45
Descripción del número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones



