



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Ohjattava eW Graze MX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 20 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Kyllä	
Valaisimen valokeilan hajautus	9° x 9°	Mekaaniset tiedot ja runko	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Rungon materiaali	
CE-merkintä	CE-merkintä	Puristettu alumiini	
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Optisen kuvun/linssin materiaali	
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	100000 h	Polykarbonaatti	
Käyttö ja sähkö tiedot		Pituus	
Ottojännite	100 - 277 V	1219 mm	
		Hyväksyntä ja käyttökohteet	
		IP-luokka	
		IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]	
		Mek. iskun suojauskoodi	
		IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]	

eW Graze MX Powercore

Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-merkintä	FCC Class A
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	3500 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	60,1 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Ottoteho alussa	60 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	60000

Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	60000
--	-------

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161059500
Tilaustuotteen nimi	BCS419 9/4000 L1219
EAN/UPC – tuote	8718291610595
Tilauskoodi	523-000080-46
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910503703734
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Luettelonumero	523-000080-46
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Mittapiirros



BCS419 9/4000 L1219

