



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]	Входное напряжение	100 to 277 V
Цвет источника света	Нейтральный белый	Входная частота	50–60 Hz
Сменный источник света	No	Системы управления и регулировка яркости света	
Драйвер в комплекте	Yes	Возможность изменения яркости света	Yes
Распределение света светильника	9° x 9°	Механические компоненты и корпус	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Материал корпуса	Формованный алюминий
Маркировка CE	CE mark	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Метка UL	UL and cUL mark	Длина	1219 mm
Срок службы до эффективности светотдачи в 70%	100000 h		

eW Graze MX Powercore

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]
Стандарт вибрации	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Метка FCC	FCC Class A
Рейтинг вибростойкости	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача (система со светоотдачей)	3500 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	60,1 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Начальная входная мощность	60 W

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 25 °C	

Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
50% при 50 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 25 °C	
Стабильность светового потока (сообщаемая):	60000
70% при 50 °C	

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +50 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829161059500
Название продукта для заказа	BCS419 9/4000 L1219
EAN/UPC — продукт	8718291610595
Код заказа	523-000080-46
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал (SAP)	910503703734
Вес нетто (шт.)	4,700 kg
Номер по каталогу	523-000080-46
Номер по каталогу, описание	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Чертеж размеров



