



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni a elevate prestazioni che offre la massima emissione tra gli apparecchi per illuminazione radente con luce bianca uniforme. È la soluzione ideale per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Graze Essential White offre un canale singolo a luce bianca. Disponibile con temperature del colore 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K e 4.000 K. La disponibilità di diverse lunghezze delle apparecchi, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Marchio CE	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Marchio UL	UL and cUL mark
Colore sorgente luminosa	Bianco caldo	Durata al 50% del flusso luminoso	60000 h
Sorgente luminosa sostituibile	No	Durata al 70% del flusso luminoso	60000 h
Driver incluso	Si	Funzionamento e parte elettrica	
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	15° x 30°	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I		

eW Graze MX Powercore

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	1219 mm
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Resistenza alle vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	2840 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	46,4 lm/W
Temperatura di colore corr. Iniziale	2700 K
Indice di resa dei colori iniz.	>80
Potenza in ingresso iniziale	60 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C	60000
riferito	
50% di mantenimento lumen a 50 °C	60000
riferito	
70% di mantenimento lumen a 25 °C	60000
riferito	
70% di mantenimento lumen a 50 °C	60000
riferito	
Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +50 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829161064900
Nome prodotto ordine	BCS419 15x30/2700 L1219
EAN/UPC - Prodotto	8718291610649
Codice d'ordine	523-000080-51
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	910503703739
Peso netto (al pezzo)	4,700 kg
Numero catalogo	523-000080-51
Numero catalogo Descrizione	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Disegno tecnico



