



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić wiele kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze MX Powercore może oświetlać obszar w zasięgu nawet 20 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.


Dane produktu

Informacje ogólne		Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	60000 h	
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna		
Wymienne źródło światła	brak		
Zawiera zasilacz	tak		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	15° x 30°		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Znak CE	CE		
Oznaczenie UL	UL/cUL		
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 50% strumienia początkowego	60000 h		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Sterowanie i ściemnianie	
Napięcie wejściowe		100-277 V	
Częstotliwość wejściowa		50 do 60 Hz	
Mechanika i korpus		Ściemnianie	
Materiał korpusu		tak	
		Aluminium tłoczone	

eW Graze MX Powercore

Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Długość	1219 mm
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Oznaczenie FCC	FCC Class A
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	3504 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	60,4 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Moc znamionowa	60 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000

Rysunki techniczne



BCS419 15x30/4000 L1219

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-20 do +50°C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829161065600
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS419 15x30/4000 L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291610656
Kod zamówienia	523-000080-52
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703740
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Numer katalogowy	523-000080-52
Catalog Number Description	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



