



eW Graze Powercore

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de criar uma iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. A luminária Graze MX Powercore é capaz de iluminar mais de 20 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Controles e dimerização	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulável	Sim
Cor da fonte de luz	WW	Dados mecânicos e de compartimento	
Fonte de luz substituível	Não	Material do compartimento	Aluminum extruded
Controlador incluído	Sim	Material de lente/tampa óptica	PC
Difusão do fecho da luz da luminária	30° x 60°	Comprimento	1219 mm
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Aprovação e aplicação	
Marca CE	CE	Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Marca UL	UL and cUL mark	Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	60000 h	Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	60000 h		
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	100-277 V		
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		

eW Graze Powercore

	Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	2460 lm
Eficiência da luminária LED inicial	45,9 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Índice de reprodução de cor inicial	>80
Potência de entrada inicial	60 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	60000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	60000

Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	60000
---	-------

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
--	--------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829161067000
Nome de produto da encomenda	BCS419 30x60/2700 L1219
EAN/UPC - Produto	8718291610670
Código de encomenda	523-000080-54
Código local	910503703742
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP - Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503703742
Copiar peso líquido (peça)	4,700 kg
Número de catálogo	523-000080-54
Descrição do número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Desenho dimensional



BCS419 30x60/2700 L1219

