



eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	Blanco neutro	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No	Controles y regulación	
Driver incluido	Si	Regulable	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	60° x 30°	Mecánicos y de carcasa	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Marca CE	Marcado CE	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Certificado UL	UL/cUL	Longitud	1219 mm
Vida útil al 50% del flujo lumínico	60000 h		
Vida útil al 70% del flujo lumínico	60000 h		

eW Graze MX Powercore

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Certificado FCC	FCC Class A
Índice de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Potencia de entrada inicial	60 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871829161071700
Nombre de producto del pedido	BCS419 60x30/4000 L1219
EAN/UPC - Producto	8718291610717
Código de pedido	523-000080-58
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	910503703746
Copiar Peso neto (pieza)	4,700 kg
Número de catálogo	523-000080-58
Descripción del número de catálogo	eW Graze MX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Plano de dimensiones



