



eW Graze MX Powercore

BCS419 60x30/5500 L1219

eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Produktdata

Generell informasjon		Inngangsfrekvens	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	50 til 60 Hz	
Lyskildefarge	Nøytralhvit	Kontroller og dimming	
Lyskilde kan byttes ut	No	Kan dimmes	
Driver inkludert	Ja	Ja	
Lysstrålespredning fra armatur	60° x 30°	Mekanisk og innfatning	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	Innfatningsmateriale	
CE-merke	CE mark	Ekstrudert aluminium	
UL-merke	UL and cUL mark	Optisk deksel-/linsemateriale	
Levetid til 50 % lysytelse	60000 h	Polykarbonat	
Levetid til 70 % lysytelse	60000 h	Lengde	
Drift og elektrisk		1219 mm	
Inngangsspenning		100 to 277 V	
		Godkjenning og bruk	
		Ingress beskyttelseskode	
		IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]	
		Mek. støt, beskyttelseskode	
		IK10 [20 J vandal-resistant]	


eW Graze MX Powercore

Vibrasjonsstandard	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
vibrasjonsklassifisering	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. Korr. Fargetemperatur	5500 K
Opprinnelig inngangseffekt	60 W
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000
Rapportert 50 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 25 °C	60000

Rapportert 70 % lumenvedlikehold ved 50 °C	60000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +50 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871829161072400
Produktnavn for bestilling	BCS419 60x30/5500 L1219
EAN/UPC – produkt	8718291610724
Bestillingskode	523-000080-59
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910503703747
Nettovekt (stykk)	4,700 kg
Katalognummer	523-000080-59
Katalognummerbeskrivelse	eW Graze MX Powercore, 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Målskisse



BCS419 60x30/5500 L1219

