



# eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Ohjattava eW Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

## Tuotetiedot

|                                      |                                   |                                        |                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Yleistä tietoa</b>                |                                   | <b>Syöttötaajuus</b>                   |                                           |
| Lamppuperheen koodi                  | LED-HB [ LED High Brightness]     | 50–60 Hz                               |                                           |
| Valonlähteen väri                    | Neutraali valkoinen               | <b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b> |                                           |
| Valonlähde vaihdettavissa            | Ei                                | Himmennettävä                          | Kyllä                                     |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä                             | <b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>      |                                           |
| Optisen kuvun/linssin tyyppi         | PCC [ Kirkas polykarbonaattikupu] | Rungon materiaali                      | Puristettu alumiini                       |
| Valaisimen valokeilan hajautus       | 15° x 30°                         | Optisen kuvun/linssin materiaali       | Polykarbonaatti                           |
| Suojausluokka IEC                    | Suojausluokka I                   | Pituus                                 | 305 mm                                    |
| CE-merkintä                          | CE-merkintä                       | Väri                                   | Alumiini                                  |
| UL-merkintä                          | UL- ja cUL-merkintä               | <b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>     |                                           |
| Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan   | 100000 h                          | IP-luokka                              | IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| <b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>        |                                   | Mek. iskun suojauskoodi                | IK10 [ 20 J ilkeivaltasuojauks]           |
| Ottojännite                          | 100 - 277 V                       |                                        |                                           |

## eW Graze QLX Powercore


|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tärinästandardi                                     | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| FCC-merkintä                                        | FCC Class A                    |
| Tärinästandardi                                     | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| <b>Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)</b>       |                                |
| Alun vast. värilämpötila                            | 4000 K                         |
| Ottoteho alussa                                     | 15 W                           |
| <b>Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)</b> |                                |
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C      | 60000                          |
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C      | 60000                          |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C      | 60000                          |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C      | 60000                          |

### Käyttökohteiden olosuhteet

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ympäristölämpötila-alue             | -40 ... +50 °C                                                      |
| <b>Tuotetiedot</b>                  |                                                                     |
| Koko tuotekoodi                     | 871829161110399                                                     |
| Tilaustuotteen nimi                 | BCS427 15x30/4000 L305                                              |
| EAN/UPC – tuote                     | 8718291611103                                                       |
| Tilauskoodi                         | 523-000081-07                                                       |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus       | 1                                                                   |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa | 4                                                                   |
| SAP-materiaali                      | 910503703754                                                        |
| Net Weight (Piece)                  | 1,200 kg                                                            |
| Luettelonumero                      | 523-000081-07                                                       |
| Luettelonumeron kuvaus              | eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft) |



### Mittapiirros



BCS427 15x30/4000 L305

