



# eW Graze QLX Powercore

## eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que proporcione luz de calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]	Tensión de entrada	100-277 V
Color de la fuente de luz	Blanco cálido	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz sustituible	No	Controles y regulación	
Driver incluido	Si	Regulable	Si
Tipo lente/cubierta óptica	PCC [ Policarbonato transparente]	Mecánicos y de carcasa	
Apertura de haz de luz de la luminaria	30° x 60°	Material de la carcasa	Aluminio extruído
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Marca CE	Marcado CE	Longitud	305 mm
Certificado UL	UL/cUL		
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h		


## eW Graze QLX Powercore

Color	ALU
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Código de protección de entrada	IP66 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [ IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>	
Corr. inic. de temperatura de color	2700 K
Potencia de entrada inicial	15 W
<b>Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)</b>	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871829161112799
Nombre de producto del pedido	BCS427 30x60/2700 L305
EAN/UPC - Producto	8718291611127
Código de pedido	523-000081-09
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703756
Copiar Peso neto (pieza)	1,200 kg
Número de catálogo	523-000081-09
Descripción del número de catálogo	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



### Plano de dimensiones



BCS427 30x60/2700 L305

