



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que proporcione luz de calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	PCC [Policarbonato transparente]
Apertura de haz de luz de la luminaria	30° x 60°
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Vida útil al 70% del flujo lumínico	100000 h

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Longitud	305 mm

eW Graze QLX Powercore

Color	ALU
-------	-----

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Certificado FCC	FCC Class A
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	583 lm
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Potencia de entrada inicial	15 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000
--	-------

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829161113499
Nombre de producto del pedido	BCS427 30x60/4000 L305
EAN/UPC - Producto	8718291611134
Código de pedido	523-000081-10
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	910503703757
Copiar Peso neto (pieza)	1,200 kg
Número de catálogo	523-000081-10
Descripción del número de catálogo	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Plano de dimensiones



BCS427 30x60/4000 L305

