



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Ohjattava eW Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Kyllä	
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PCC [Kirkas polykarbonaattikupu]	Mekaaniset tiedot ja runko	
Valaisimen valokeilan hajautus	15° x 30°	Rungon materiaali	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Puristettu alumiini	
CE-merkintä	CE-merkintä	Optisen kuvun/linssin materiaali	
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Polykarbonaatti	
Elinikä 70 %:n valovirranalenemaan	100000 h	Pituus	
Käyttö ja sähkö tiedot		914 mm	
Ottojännite	100 - 277 V	Väri	
		Alumiini	
		Hyväksyntä ja käyttökohteet	
		IP-luokka	
		IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]	
		Mek. iskun suojauskoodi	
		IK10 [20 J ilkeivaltasuojaus]	


eW Graze QLX Powercore

Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-merkintä	FCC Class A
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Ottoteho alussa	42 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu	60000
25 °C	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu	60000
50 °C	
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu	60000
25 °C	

Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu	60000
50 °C	
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829161140000
Tilaustuotteen nimi	BCS427 15x30/4000 L914
EAN/UPC – tuote	8718291611400
Tilauskoodi	523-000081-37
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	910503703784
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Luettelonumero	523-000081-37
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Mittapiirros



BCS427 15x30/4000 L914

