



# eW Graze QLX Powercore

BCS427 9/5500 L1219

eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról, kisebb fogyasztás mellett képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze QLX Powercore nagyon kis távolságról több mint 10 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

## Termék adatok

| Általános információ                      |                                    | Működtetés és elektronika       |                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Fényforráscsalád kódja                    | LED-HB [ LED High Brightness]      | Bemeneti feszültség             | 100 to 277 V                   |
| A fényforrás színe                        | Hideg fehér                        | Bemeneti frekvencia             | 50–60 Hz                       |
| Cserélhető fényforrás                     | Nem                                | Vezérlők és fényerő-szabályozás |                                |
| Vezérlővel együtt                         | Igen                               | Szabályozható                   | Igen                           |
| Optika/lencse típusa                      | PCC [ Polikarbonát áttetsző buraj] | Mechanika és tokozás            |                                |
| A lámpatest fényoszóródása                | 9° x 9°                            | Ház anyaga                      | Nyílásokkal ellátott alumínium |
| IEC védelmi osztály                       | I. biztonsági osztály              | Optika/lencse anyaga            | Polikarbonát                   |
| CE jelölés                                | CE mark                            | Hossz                           | 1219 mm                        |
| UL jelölés                                | UL and cUL mark                    | Szín                            | ALU                            |
| Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig | 100000 h                           |                                 |                                |

## eW Graze QLX Powercore

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                      |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por és víz elleni védelem kódja (IP) | IP66 [ Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]                                                                                                                       |
| Mechanikus ütődésvédelmi kód         | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                                                                                                                                                |
| Rázkódásállósági szabvány            | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Rázkódásállósági minősítés           | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Kezdeti korrelált színhőmérséklet | 5500 K |
| Kezdeti bemeneti feszültség       | 60 W   |

### Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 50% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(névleges) | 60000 |
| 50% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(névleges) | 60000 |
| 70% fényáram-megmaradás 25 °C-on<br>(névleges) | 60000 |

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 70% fényáram-megmaradás 50 °C-on<br>(névleges) | 60000 |
|------------------------------------------------|-------|

### Alkalmazási feltételek


|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -40 to +50 °C között |
|----------------------------------|----------------------|

### Termékadatok

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Teljes termékkód                    | 871829161150900                                                    |
| A termék megrendelési neve          | BCS427 9/5500 L1219                                                |
| EAN/UPC - termék                    | 8718291611509                                                      |
| Rendelési kód                       | 523-000081-47                                                      |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                                                  |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1                                                                  |
| SAP anyag                           | 910503703794                                                       |
| Nettó tömeg (darab)                 | 4,700 kg                                                           |
| Katalógusszám                       | 523-000081-47                                                      |
| A katalógusszám leírása             | eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |



## Méretezett rajza



BCS427 9/5500 L1219

