



# eW Graze QLX Powercore

**eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)**

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)


Το eW Graze QLX Powercore είναι ιδανικό για εφαρμογές που χρειάζονται εξισορρόπηση κόστους και απόδοσης. Το Graze είναι ένα υψηλής απόδοσης, γραμμικό φωτιστικό εξωτερικών χώρων, σχεδιασμένο για να αναδεικνύει αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, από υφές επιφανειών και λεπτομέρειες καλουπιών έως αψιδωτές εισόδους και παράθυρα. Τα φωτιστικά Graze Essential White παρέχουν μονό κανάλι λευκού φωτός. Διατίθεται σε 2700 K, 3000 K, 3500 K, και 4000 K. Πολλαπλά μήκη φωτιστικού, γωνίες δέσμης, επίπεδα απόδοσης και επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών φωτισμού προσόψεων ή επιφανειών. Το περίβλημα χαμηλού προφίλ, τα καλώδια με συνδέσμους, το ομοιόμορφο εύρος τάσης τροφοδοσίας αλλά και η απευθείας λειτουργία από την τάση γραμμής κάνουν τα φωτιστικά Graze εύκολα στην εγκατάσταση και τη χρήση. Το eW Graze QLX Powercore 5W είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο να έχει μέγιστη κατανάλωση ενέργειας 5 W ανά πόδι. Αυτό το φωτιστικό υποστηρίζει τα πρότυπα ASHRAE και διαθέτει πιστοποίηση πράσινων κτιρίων LEED.

## δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                       |                                       | Κατηγορία προστασίας IEC           |                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Κωδικός σειράς λαμπτήρων                  | LED-HB [ LED High Brightness]         | Σήμανση CE                         | Safety class I (I) |
| Χρώμα πηγής φωτός                         | Warm white                            | Σήμανση UL                         | CE mark            |
| Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός                | Ναι                                   | Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή  | UL and cUL mark    |
| Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται          | Όχι                                   | 100000 h                           |                    |
| Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος | PCC [ Polycarbonate bowl/cover clear] | Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα |                    |
| Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού        | 10° x 60°                             | Τάση εισόδου                       | 100 to 277 V       |

|                                                  |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συχνότητα εισόδου                                | 50 έως 60 Hz                                                                                                                                                                 |
| <b>Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης</b> |                                                                                                                                                                              |
| Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού         | Ναι                                                                                                                                                                          |
| <b>Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα</b>         |                                                                                                                                                                              |
| Υλικό περιβλήματος                               | Aluminum extruded                                                                                                                                                            |
| Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος        | Polycarbonate                                                                                                                                                                |
| Μήκος                                            | 1219 mm                                                                                                                                                                      |
| Χρώμα                                            | Aluminum                                                                                                                                                                     |
| <b>Έγκριση και εφαρμογή</b>                      |                                                                                                                                                                              |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές                | IP66 [ Dust penetration-protected, jet-proof]                                                                                                                                |
| Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις           | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                                                                                                                                                |
| Πρότυπο κραδασμών                                | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Προστασία από κραδασμούς                         | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| <b>Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)</b>           |                                                                                                                                                                              |
| Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος                | 2700 K                                                                                                                                                                       |
| Αρχική ισχύς εισόδου                             | 60 W                                                                                                                                                                         |

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BCS427 10x60/2700 L1219

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)</b> |                                                                      |
| Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C       | 60000                                                                |
| Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C       | 60000                                                                |
| Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C       | 60000                                                                |
| Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C       | 60000                                                                |
| <b>Συνθήκες εφαρμογής</b>                                |                                                                      |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος                         | -40 to +50 °C                                                        |
| <b>Στοιχεία προϊόντος</b>                                |                                                                      |
| Πλήρης κωδικός προϊόντος                                 | 871829161151600                                                      |
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος                              | BCS427 10x60/2700 L1219                                              |
| EAN/UPC                                                  | 8718291611516                                                        |
| Κωδικός παραγγελίας                                      | 523-000081-48                                                        |
| Τοπικός κωδικός                                          | BCS427WW1060L12                                                      |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία                      | 1                                                                    |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί               | 1                                                                    |
| Αρ. υλικού (12NC)                                        | 910503703795                                                         |
| Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο)                        | 4,700 kg                                                             |
| Αριθμός καταλόγου                                        | 523-000081-48                                                        |
| Κωδικός καταλόγου Περιγραφή                              | eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |



