



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Το eW Graze QLX Powercore είναι ιδανικό για εφαρμογές που χρειάζονται εξισορρόπηση κόστους και απόδοσης. Το Graze είναι ένα υψηλής απόδοσης, γραμμικό φωτιστικό εξωτερικών χώρων, σχεδιασμένο για να αναδεικνύει αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, από υφές επιφανειών και λεπτομέρειες καλουπιών έως αψιδωτές εισόδους και παράθυρα. Τα φωτιστικά Graze Essential White παρέχουν μονό κανάλι λευκού φωτός. Διατίθεται σε 2700 K, 3000 K, 3500 K, και 4000 K. Πολλαπλά μήκη φωτιστικού, γωνίες δέσμης, επίπεδα απόδοσης και επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας υποστηρίζουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών φωτισμού προσόψεων ή επιφανειών. Το περίβλημα χαμηλού προφίλ, τα καλώδια με συνδέσμους, το ομοιόμορφο εύρος τάσης τροφοδοσίας αλλά και η απευθείας λειτουργία από την τάση γραμμής κάνουν τα φωτιστικά Graze εύκολα στην εγκατάσταση και τη χρήση. Το eW Graze QLX Powercore 5W είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο να έχει μέγιστη κατανάλωση ενέργειας 5 W ανά πόδι. Αυτό το φωτιστικό υποστηρίζει τα πρότυπα ASHRAE και διαθέτει πιστοποίηση πράσινων κτιρίων LEED.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Κατηγορία προστασίας IEC	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Σήμανση CE	Safety class I (I)
Χρώμα πηγής φωτός	Warm white	Σήμανση UL	CE mark
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	UL and cUL mark
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	100000 h	
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	PCC [Polycarbonate bowl/cover clear]	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	30° x 60°	Τάση εισόδου	100 to 277 V

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum extruded
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Μήκος	1219 mm
Χρώμα	Aluminum
Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK10 [20 J vandal-resistant]
Πρότυπο κραδασμών	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Προστασία από κραδασμούς	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	2700 K
Αρχική ισχύς εισόδου	60 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	60000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	60000

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +50 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829161157800
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BCS427 30x60/2700 L1219
EAN/UPC	8718291611578
Κωδικός παραγγελίας	523-000081-54
Τοπικός κωδικός	BCS427WW3060L13
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
Αρ. υλικού (12NC)	910503703802
Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο)	4,700 kg
Αριθμός καταλόγου	523-000081-54
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	eW Graze QLX Powercore, 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

**Σχεδιάγραμμα διαστάσεων**

BCS427 30x60/2700 L1219

