



# eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.


## Dados do produto

| Informações gerais                       |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Código da família das lâmpadas           | LED-HB [ LED High Brightness]                   |
| Cor da fonte de luz                      | NW                                              |
| Fonte de luz substituível                | Não                                             |
| Controlador incluído                     | Sim                                             |
| Tipo de acessório de lente/difusor ótico | PCC [ Bojo/tampa de policarbonato transparente] |
| Difusão do fecho da luz da luminária     | 60° x 30°                                       |
| Proteção/Classe IEC                      | CLI (I)                                         |
| Marca CE                                 | CE                                              |
| Marca UL                                 | UL and cUL mark                                 |
| Vida útil até 70% do fluxo luminoso      | 100000 h                                        |

| Dados elétricos e de operação      |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Tensão de entrada                  | 100-277 V         |
| Frequência de entrada              | 50 a 60 Hz        |
| Controles e dimerização            |                   |
| Regulável                          | Sim               |
| Dados mecânicos e de compartimento |                   |
| Material do compartimento          | Aluminum extruded |
| Material de lente/tampa óptica     | PC                |
| Comprimento                        | 1219 mm           |
| Cor                                | Alumínio          |

|                                                   |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprovação e aplicação                             |                                                                                                                                                                              |
| Código de proteção de entrada                     | IP66 [ IP66]                                                                                                                                                                 |
| Código de proteção mecânica contra impactos       | IK10 [ IK10]                                                                                                                                                                 |
| Standard de vibração                              | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Marca FCC                                         | FCC Class A                                                                                                                                                                  |
| Classificação de vibração                         | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
| Desempenho inicial (compatível com IEC)           |                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de cor correlacionada inicial         | 4000 K                                                                                                                                                                       |
| Potência de entrada inicial                       | 60 W                                                                                                                                                                         |
| Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC) |                                                                                                                                                                              |
| Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada        | 60000                                                                                                                                                                        |
| Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada        | 60000                                                                                                                                                                        |

Desenho dimensional



|                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada | 60000                                                                |
| Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada | 60000                                                                |
| Condições de aplicação                     |                                                                      |
| Intervalo de temperatura ambiente          | -40 to +50 °C                                                        |
| Dados do produto                           |                                                                      |
| Código do produto completo                 | 871829161161500                                                      |
| Nome de produto da encomenda               | BCS427 60x30/4000 L1219                                              |
| EAN/UPC – Produto                          | 8718291611615                                                        |
| Código de encomenda                        | 523-000081-58                                                        |
| Código local                               | 910503703806                                                         |
| Numerador — Quantidade por embalagem       | 1                                                                    |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior    | 1                                                                    |
| Nº do material (12NC)                      | 910503703806                                                         |
| Copiar peso líquido (peça)                 | 4,700 kg                                                             |
| Número de catálogo                         | 523-000081-58                                                        |
| Descrição do número de catálogo            | eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft) |



