



# eW Graze EC Powercore

BCS428 5500 L609

eW Graze EC Powercore, 5500 K, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Некоторые наружные архитектурные элементы требуют мягкого освещения, заполняющего пустоты. Graze EC Powercore сочетает в себе мягкий свет с зарекомендовавшей себя долговечной конструкцией продуктовой линейки Graze Powercore и низким потреблением энергии.

## Данные о продукции

|                                                        |                                         |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Общая информация</b>                                |                                         | <b>Входная частота</b>                                |  |
| Код лампового семейства                                | LED-HB [ LED High Brightness]           | 50–60 Hz                                              |  |
| Цвет источника света                                   | Холодный белый                          | <b>Системы управления и регулировка яркости света</b> |  |
| Сменный источник света                                 | No                                      | <b>Возможность изменения яркости света</b>            |  |
| Драйвер в комплекте                                    | Yes                                     | Yes                                                   |  |
| Тип оптического плафона/линзы                          | PCF [ Polycarbonate bowl/cover frosted] | <b>Механические компоненты и корпус</b>               |  |
| Распределение света светильника                        | 90° x 90°                               | <b>Материал корпуса</b>                               |  |
| Класс защиты по МЭК                                    | Класс безопасности I                    | Формованный алюминий                                  |  |
| Маркировка CE                                          | CE mark                                 | <b>Оптический материал</b>                            |  |
| Метка UL                                               | UL and cUL mark                         | Polycarbonate                                         |  |
| Срок службы до эффективности светотдачи в 70%          | 36000 h                                 | <b>Материал оптической крышки/линзы</b>               |  |
| <b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b> |                                         | Поликарбонат                                          |  |
| <b>Входное напряжение</b>                              |                                         | <b>Длина</b>                                          |  |
| 100 to 277 V                                           |                                         | 609 mm                                                |  |
|                                                        |                                         | <b>Цвет</b>                                           |  |
|                                                        |                                         | Aluminum                                              |  |
|                                                        |                                         | <b>Соответствие требованиям и область применения</b>  |  |
|                                                        |                                         | <b>Код защиты от проникновения</b>                    |  |
|                                                        |                                         | IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]     |  |
|                                                        |                                         | <b>Код степени защиты от механических воздействий</b> |  |
|                                                        |                                         | IK10 [ 20 J vandal-resistant]                         |  |
|                                                        |                                         | <b>Стандарт вибрации</b>                              |  |
|                                                        |                                         | Complies with ANSI C136.31, 3G                        |  |

eW Graze EC Powercore

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Рейтинг вибростойкости                                    | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК)      |                                |
| Нач. корр. цветовая температура                           | 5500 K                         |
| Начальная входная мощность                                | 28 W                           |
| Производительность со временем (соответствие МЭК)         |                                |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C | 36000                          |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 50 °C | 36000                          |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C | 36000                          |
| Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 50 °C | 36000                          |
| Условия эксплуатации                                      |                                |
| Диапазон температуры окружающей среды                     | -40 to +50 °C                  |

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Данные об изделии                     |                                                                    |
| Полный код продукта                   | 871829161198199                                                    |
| Название продукта для заказа          | BCS428 5500 L609                                                   |
| EAN/UPC — продукт                     | 8718291611981                                                      |
| Код заказа                            | 523-000082-05                                                      |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                                                  |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 4                                                                  |
| Материал (SAP)                        | 910503703812                                                       |
| Вес нетто (шт.) SAP                   | 2,700 kg                                                           |
| Номер по каталогу                     | 523-000082-05                                                      |
| Номер по каталогу, описание           | eW Graze EC Powercore, 5500 K, 90° x 90° Beam Angle, 610 mm (2 ft) |



Чертеж размеров

