



# eW Graze EC Powercore

## BCS428 4000 L914

eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze EC Powercore -valaisimessa alhainen tehonkulutus yhdistyy Graze Powercore -tuoteperheen testattuun, kestävään muotoiluun. Valaisin tuottaa pehmeäreunaista valoa, joka sopii erityisesti arkkitehtonisten yksityiskohtien valaisemiseen.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                       |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lamppuperheen koodi                  | LED-HB [ LED High Brightness]               |
| Valonlähteen väri                    | Neutraali valkoinen                         |
| Valonlähde vaihdettavissa            | Ei                                          |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä                                       |
| Optisen kuvun/linssin tyyppi         | PCF [ Huurrettu polykarbonaattikupu/-suoja] |
| Valaisimen valokeilan hajautus       | 90° x 90°                                   |
| Suojausluokka IEC                    | Suojausluokka I                             |
| CE-merkintä                          | CE-merkintä                                 |
| UL-merkintä                          | UL- ja cUL-merkintä                         |
| Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan  | 36000 h                                     |
| Käyttö ja sähkö tiedot               |                                             |
| Ottojännite                          | 100 - 277 V                                 |
| Syöttötaajuus                        | 50–60 Hz                                    |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys  |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Himmennettävä                    | Kyllä                                                                                                                                                                        |
| Mekaaniset tiedot ja runko       |                                                                                                                                                                              |
| Rungon materiaali                | Puristettu alumiini                                                                                                                                                          |
| Optiikan materiaali              | Polykarbonaatti                                                                                                                                                              |
| Optisen kuvun/linssin materiaali | Polykarbonaatti                                                                                                                                                              |
| Pituus                           | 914 mm                                                                                                                                                                       |
| Väri                             | Alumiini                                                                                                                                                                     |
| Hyväksyntä ja käyttökohteet      |                                                                                                                                                                              |
| IP-luokka                        | IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]                                                                                                                                    |
| Mek. iskun suojauskoodi          | IK10 [ 20 J ilkeivaltasuojaus]                                                                                                                                               |
| Tärinästandardi                  | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |

## eW Graze EC Powercore

|                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tärinästandardi | Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Alun vast. värilämpötila | 4000 K |
| Alun värintoistoindeksi  | 87     |
| Ottoteho alussa          | 42 W   |

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 36000<br>25 °C |  |
| Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 36000<br>50 °C |  |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 36000<br>25 °C |  |
| Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 36000<br>50 °C |  |

### Käyttökohteiden olosuhteet


|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ympäristölämpötila-alue | -40 ... +50 °C |
|-------------------------|----------------|

### Tuotetiedot

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Koko tuotekoodi                      | 871829161200100                                                       |
| Tilaustuotteen nimi                  | BCS428 4000 L914                                                      |
| EAN/UPC – tuote                      | 8718291612001                                                         |
| Tilauskoodi                          | 523-000082-07                                                         |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                                                     |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1                                                                     |
| SAP-materiaali                       | 910503703814                                                          |
| SAP-nettopaino (kappale)             | 3,800 kg                                                              |
| Luettelonumero                       | 523-000082-07                                                         |
| Luettelonumeron kuvaus               | eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90°<br>Beam Angle, 914 mm (3 ft) |



## Mittapiirros



BCS428 4000 L914

