



ColorReach Powercore gen2

DCP776 RGB 100-240V

紅色、綠色與藍色 - 5° - 100-240 V - 窄 光束角 6° - BK-ALU

第 2 代 ColorReach Powercore 高效能 LED 燈具是優質的外部長距離動態色彩變化燈具，適用於高樓、橋樑與代表性建築結構照明。堅固耐用的壓鑄鋁製外殼，搭配完整的配件系列，提供可客訂的光束角度以因應投射、聚光、洗牆、掠射等照明用途，傳承 Powercore 堅持的省電效能技術與經濟效益。

产品数据

基本資訊	
燈具系列代碼	LED-HB [LED High Brightness]
光源色彩	紅色、綠色與藍色
可更換光源	否
內附驅動器	是
燈具光束擴展	5°
保護等級 IEC	CL I (I)
類型說明	否
CE 標誌	CE
UL 標誌	UL
至 70% 光通量的使用時間	70000 h
室外光學裝置類型	窄 光束角 6°
運作和電氣	
輸入電壓	100-240 V
輸入頻率	50 至 60 Hz


控制調光	
可調光	是
機械和殼體	
外罩材質	Aluminum
光學裝置材質	Glass
光學護蓋/鏡頭材質	Glass
光學護蓋/鏡頭形狀	Flat
光學護蓋/鏡頭表層	Clear
色彩	BK-ALU
應用	
防水防塵規範代碼	IP66 [IP66]
初始性能	
初始光通量	8937 lm
初始 LED 燈具效率	30.8 lm/W

ColorReach Powercore gen2

初始輸入功率	290 W
適用條件	
環境溫度範圍	-40 to +50 °C
產品參數	
完整產品碼	871829138431100
訂購產品名稱	DCP776 RGB 100-240V
EAN/UPC - 產品	8718291384311

訂購代碼	910503703934
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	1
材質編號(12NC)	910503703934
淨重 (件)	34.000 kg

二维绘图



Reach

