



iColor MR gen3

iColor MR gen3, 17° beam angle

iColor MR gen3, 17° beam angle

iColor MR gen3 é uma lâmpada inteligente que oferece efeitos de mudança de cor. Seu formato é totalmente compatível com sistemas que utilizam lâmpadas MR16. Com LEDs de alta intensidade e três aberturas de fecho, a iColor MR gen3 é adequada para uma ampla gama de aplicações arquitetônicas, teatrais e de varejo.

Dados do produto

Informações gerais	
Cor da fonte de luz	RGB
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Difusão do fecho da luz da luminária	17°
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	24 V

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	GT
Cor	Prateado

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [IP20]

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	87 lm
Eficiência da luminária LED inicial	17,4 lm/W
Potência de entrada inicial	5 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	100000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	100000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	100000


Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Nível de regulação máximo	0% (digital)
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

iColor MR gen3

Dados do produto	
Código do produto completo	871829161532399
Nome de produto da encomenda	RS500S RGB 24V 17
EAN/UPC – Produto	8718291615323
Código de encomenda	101-000074-00
Código local	910503704252
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	50

Nº do material (12NC)	910503704252
Peso líquido (peça)	0,086 kg
Número de catálogo	101-000074-00
Descrição do número de catálogo	iColor MR gen3, 17° beam angle

Desenho dimensional



iColor MR gen3

