



iColor MR gen3

iColor MR gen3, 30° beam angle

iColor MR gen3, 30° beam angle

iColor MR gen3 es una lámpara inteligente que cambia de color con aplicaciones de color intensas y saturadas y efectos con cambios de color. La atractiva carcasa se ajusta a la mayoría de luminarias MR16 estándar, incluidos carriles, cables, raíles y campanas. Con fuente de luz LED de alta intensidad y tres ángulos de haz, iColor MR gen3 está indicada para una amplia variedad de aplicaciones arquitectónicas, teatrales y de comercio minorista.

Datos del producto

| Información general | |
|--|------------|
| Color de la fuente de luz | RGB |
| Fuente de luz sustituible | No |
| Driver incluido | Si |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 30° |
| Marca CE | Marcado CE |
| Certificado UL | UL/cUL |

| Operativos y eléctricos | |
|-------------------------|------|
| Tensión de entrada | 24 V |

| Controles y regulación | |
|------------------------|----|
| Regulable | Si |

| Mecánicos y de carcasa | |
|--------------------------------|-----------------|
| Material óptico | PC |
| Material cubierta óptica/lente | Vidrio templado |
| Color | Si |

| Aprobación y aplicación | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Código de protección de entrada | IP20 [Protección de los dedos] |

| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | |
|--|-----------|
| Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) | 143 lm |
| Eficacia de la luminaria LED inicial | 28,6 lm/W |
| Potencia de entrada inicial | 5 W |

| Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC) | |
|--|--------|
| Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado | 100000 |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado | 100000 |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado | 100000 |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado | 100000 |

| Condiciones de aplicación | |
|--|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +40 °C |
| Nivel máximo de regulación | 0% |
| Apta para encendidos y apagados aleatorios | Si |


iColor MR gen3

Datos de producto

| | |
|--|-------------------|
| Código de producto completo | 871829161533099 |
| Nombre de producto del pedido | RS500S RGB 24V 30 |
| EAN/UPC - Producto | 8718291615330 |
| Código de pedido | 101-000074-01 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 50 |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Material SAP | 910503704288 |
| Peso neto (pieza) SAP | 0,086 kg |
| Número de catálogo | 101-000074-01 |
| Descripción del número de catálogo | iColor MR gen3, 30° beam angle |

Plano de dimensiones



iColor MR gen3

