



iColor MR gen3

iColor MR gen3, 30° beam angle

iColor MR gen3, 30° beam angle

iColor MR gen3 är en dynamisk RGB-ljuskälla som ger intensiva och mättade färger och färgskiftningar. Ljuskällan passar i de flesta standardiserade MR16-installationer, inklusive armaturer för skenor, kablar och pendlar. Med högintensiva LED-ljuskällor och tre typer av optik passar iColor MR gen3 till en rad olika användningsområden inom arkitektur, teater och butiker.

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans färg	RGB
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Armaturens ljusfördelning	30°
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Drift och elektricitet	
Inspänning	24 V
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Färg	Silver

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	143 lm
Initialt LED-ljusutbyte	28,6 lm/W
Initial ineffekt	5 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	100000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Max. dimringsnivå	0 % (digital)
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja


iColor MR gen3

Produktdata

Fullständig produktkod	871829161533099
Beställningsproduktnamn	RS500S RGB 24V 30
EAN/UPC – Produkt	8718291615330
Beställningsnummer	101-000074-01
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	50

Materialnummer (12NC)	910503704288
Nettovikt (stycke)	0,086 kg
Katalognummer	101-000074-01
Beskrivning av katalognummer	iColor MR gen3, 30° beam angle

Måttskiss



iColor MR gen3

