



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 120°, 0.6 m (2 ft), CE

Το Vaya Linear LP είναι ένα εξαιρετικά λεπτό γραμμικό φωτιστικό υπαίθριων χώρων, για εφαρμογές ανάδειξης επιφανειών χαμηλού επιπέδου, με οπτικό σύστημα ευρείας δέσμης 120° ή ελλειπτικής δέσμης 28° x 84°. Η ευέλικτη μορφή του είναι ιδανική για εφαρμογές περιορισμένου χώρου με μικρή απόσταση φωτισμού ή επιτρεπόμενο ύψος εγκατάστασης. Το ανθεκτικό φωτιστικό Vaya Linear LP προσφέρει ποικιλία χρωμάτων και επιλογών λευκού χρώματος CCT με στατικές επιλογές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή επιλογές δυναμικού ελέγχου χρώματος μέσω τυπικού DMX-512. Ο διακριτικός σχεδιασμός με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και αδιάβροχα βύσματα καθιστά την καλωδίωση απλή, γρήγορη και αξιόπιστη.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 °	Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Χρώμα πηγής φωτός	Κόκκινο, πράσινο και μπλε	Υλικό περιβλήματος	Aluminum extruded
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GC [Clear glass]	Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	120°	Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Σήμανση CE	CE mark	Μήκος	610 mm
Σήμανση UL	Ναι	Χρώμα	Dark gray
Σήμανση CQC	-	Έγκριση και εφαρμογή	
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	50000 h	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Σήμανση PSE	PSE mark	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK07 [2 J reinforced]
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα		Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31
Τάση εισόδου	100 to 240 V		
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz		


Vaya Linear LP

Προστασία από κραδασμούς	Complies with ANSI C136.31
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	305 lm
Αρχική ισχύς εισόδου	14 W
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	60000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 40 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 40 °C	60000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	60000
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 40 °C	100000
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 40 °C	60000

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829162017499
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP421 120 RGB L610 CE
ΕΑΝ/UPC	8718291620174
Κωδικός παραγγελίας	316-000010-00
Τοπικός κωδικός	BCP421L6RGB120
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	910503704421
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	1,100 kg
Αριθμός καταλόγου	316-000010-00
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	Vaya Linear LP, RGB, 120°, 0.6 m (2 ft), CE



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya

