



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 120°, 1.2 m (4 ft), CE

Philips Vaya Linear LP White & Mono es una luminaria con iluminación mediante LED rentable y fiable diseñada para obtener efectos de iluminación estática blanca o monocolor. Vaya Linear LP ofrece una variedad de haces anchos o elípticos y es ideal para aplicaciones de iluminación de cornisas y rasantes de bajo nivel. Este producto está disponible en dos longitudes distintas y una amplia gama de temperaturas de color y, por consiguiente, resulta altamente versátil y fácil de usar. Los conectores de entrada y salida garantizan una instalación rápida, fácil y fiable.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulable	Si
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °	Mecánicos y de carcasa	
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Fuente de luz sustituible	No	Material óptico	G
Driver incluido	Si	Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Tipo lente/cubierta óptica	GC [Cristal transparente]	Forma cubierta óptica/lente	FT
Apertura de haz de luz de la luminaria	120°	Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Marca CE	Marcado CE	Longitud	1200 mm
Certificado UL	No	Color	DGR
Certificado CQC	No	Aprobación y aplicación	
Vida útil al 70% del flujo lumínico	60000 h	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Certificados PSE	PSE	Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [IK07]
Operativos y eléctricos		Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Tensión de entrada	100-240 V	Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		


Vaya Linear LP

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	611 lm
Potencia de entrada inicial	28 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 50 % a 40 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 40 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 40 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 40 °C notificado	60000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871829162019899
Nombre de producto del pedido	BCP421 120 RGB L1200 CE
EAN/UPC - Producto	8718291620198
Código de pedido	316-000010-02
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Código 12NC	910503704423
Peso neto (pieza) SAP	1,860 kg
Número de catálogo	316-000010-02
Descripción del número de catálogo	Vaya Linear LP, RGB, 120°, 1.2 m (4 ft), CE



Plano de dimensiones



Vaya

